








技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



帽头H	直径A
9.0	Ø6.6
11.0	Ø6.7

Ordering Information

TC - 1201 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=K脚 Z=直脚

8	接触脚	黄铜 T=0.30	镀银	4	
7	基座	PA66(黑色)	———	1	
6	簧片	不锈钢/覆银铜	镀银	1	
5	内帽头	PPA(黑色)	———	1	
4	防水薄膜	聚酰胺(黄色透明)	———	1	
3	防水垫片	硅胶(黑色)	———	1	
2	盖板	PPA(黑色)	———	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	轻触开关(立贴 防水款 12x12mm)	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	TC-1201F-NH-260G-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						