

项目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压: Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘电阻: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料: Matorial:

- 1.塑胶: Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

- 2.端子: Contact: Copper Alloy C2680

- 3.外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish: 1.端子: Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls




端子四周镀60U”(MIN)–100U锡, ”镀金1U”

- 2.外壳: Shell:

外壳四周镀60U”(MIN)镍

Nickel Plating

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB 电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIELD



成 品 图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司									
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日 期 DATE	2023.06.8	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	5001-USB1529577-081-B		
.X±0.20	.X±5°	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME			
.XX±0.10	.X±2°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	001
.XXX±0.02	.XX±1°										