






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2019/11/18
B	按实物更新	---	2025/9/22



1. 电气特性

1.1 阻抗: 50欧姆

1.2 工作频率: DC-6 GHz

1.3 S.W.R.: 1.5 MAX

1.4 工作电压: 335V/最大值

1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀 金	1
1	本 体	黄 铜	镀 金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	
图号 Drawing NO	料号 Part Number			产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	DS806FPS0013			SMA 180° 母头两孔法兰连接器
	未注公差 Unmarked tolerance			绘图 Draw drawing
	零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10			审核 Check
	角度 angle $\pm 3^{\circ}$			客户确认 Customer confirmation

doshconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD
江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906

季善源

季善源

季善源