





防尘帽与接头适配即可

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC0-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: 1.5 MAX
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: >1000 兆欧

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -55℃~+155℃

3. 外观要求

- 3.1 射频头有“保护帽”且“头部内侧”干净、无污染
- 3.2 外观整洁、无色差、产品表面美观, 无明显机械损伤、刮痕、凹痕、变形、边缘毛刺等现象
- 3.3 “1/4-36UNS-2A”螺牙无损伤、毛刺等
- 3.4 两边“Ø2.6通孔”无机械损伤、毛刺及加工碎屑
- 3.5 “尾部导线”无变形、折断、机械损伤等
- 3.6 射频头均有密封袋保护

No.	描述 Description	材质 Material	材质 Finish	数量 Qty/Unit
4	防尘帽	PVC	红 色	1
3	中心针	黄 铜	镀3u” 金	1
2	胶 芯	PTFE	白 色	1
1	主 体	黄 铜	镀1u” 金	1



单位 mm 页码 1/1
unit mm page 1/1

图号
Drawing NO

文件保密 File security

This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission.

本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用

dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: <http://www.dosinconn.com>
江门市德索连接器有限公司 Dosin2005@dosin-china.com
Jiangmen Dosin Connector Co.,LTD Tel: (0086)769-81153906
Fax: (0086)769-81875836

料号 DS806FCS0301 产品名称 SMA 180°母头两孔法
Part Number Product name 兰连接器

未注公差 Unmarked tolerance 绘图 邓 高
Draw drawing

零部件 Parts 线性 Line 审核
X. ±0.20 ≤10 ±1
X.X ±0.15 10~50 ±1.5
X.XX ±0.10 >50 ±4% Check

角度 angle ±3° 客户确认
Customer confirmation