




P/N	PIN
DC-012A-B200	$\phi 2.0$
DC-012A-B250	$\phi 2.5$

技术要求

使用条件: $-40\sim 55^{\circ}\text{C}$


额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V

耐压: AC 500V(50Hz)/min


插拔力: 3~20N

机械寿命: 5000次



SCHEMATIC

线路板安装尺寸示意图



6	盖板	1PCS	PA9T	黑色
5	底座	1PCS	PA9T	黑色
4	插针	1PCS	H59-1黄铜	电镀: 镍
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 锡
2	动触片	1PCS	锰钢 $t=0.30$	电镀: 锡
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 锡
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co., LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

DC SOCKET

PAR DC-012A-BXXX

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE: 1:1 UNIT: MM

SIZE: A4 SHEET: 1F1 REV: A

CUSTOMER COPY