





料 号:		DS802FCS0028		
版本	描述	绘制	日期	核准
A	首次发行	邓高	2022/07/06	John kine
B				



1. 电气特性
- 1.1 阻抗: 50欧姆
 - 1.2 工作频率: DC-6 GHz
 - 1.3 S.W.R.: ≤ 1.8
 - 1.4 工作电压: 550V/最大值
 - 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
2. 环境保护
- 2.1 工作温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

7				
6				
5				
4	铜管	黄铜	镀镍	1
3	绝缘体	铁氟龙	白色	1
2	中心针	黄铜	镀金	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
NO	物料	材质	外观处理	用量

NOTE:		公差	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES IN INCHES ARE 0.5-8MM±0.020MM 8-30MM±0.40MM 30-120MM±0.50MM	 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 东莞市德索五金电子有限公司 Dongguan Dosin Hardware Electronics Co.,Ltd.	Web: http://www.dosinconn.com dosin2005@dosin-china.com E-mail: dosin2005@163.com Tel: (0086)769-81153906 Fax: (0086)769-81875836	
绘制:	日期:					
邓高	22/07/06	视图		品 名: TNC直母头接RG178线		
审核		单位	MM	料 号: DS802FCS0028		版本 A
核准		比例	1 : 1	CAD FILE H/companydrawings/BD		页码: 1 OF 1