




1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

5	华司	黄铜	镀金	1
4	螺母	黄铜	镀金	1
3	胶芯	PTFE	白色	1
2	中心针	黄铜	镀金	1
1	本体	黄铜	镀金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位



单位
Unit mm

比例
Scale 1:1

图号
Drawing NO

文件保密 File security
This drawing shall not be copied,
circulated or used for other
purposes without permission.
本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用

dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD
CONNECTOR & CABLE ASSEMBLY

江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906

料号
Part Number DS806FPR0165

产品名称
Product name SMA 90° 母头 插板
连接器

未注公差 Unmarked tolerance

绘图
Draw drawing

季善源

零部件 Parts
X. ± 0.20
X.X ± 0.15
X.XX ± 0.10

审核
Check

客户确认
Customer confirmation

角度 angle $\pm 3^{\circ}$