





版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2019/03/09
B	按实物更新	---	2025/12/23



1. 电气特性

1.1 阻抗: 50欧姆

1.2 工作频率: DC-6 GHz

1.3 S.W.R.: ≤ 1.5


1.4 工作电压: 335V/最大值

1.5 绝缘电阻: $\geq 1000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀3u"金	1
1	本 体	磷 铜	镀1u"金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1		
图号 Drawing NO		料号 Part Number	DOSIN-806-0401	产品名称 Product name	SMA 180°母头 贴板连接器
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	季善源
		零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check	
		角度 angle $\pm 3^{\circ}$		客户确认 Customer confirmation	