







版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/09/19
B	增加螺牙长度0.3	---	2024/09/26



建议PCB尺寸

1. 电气特性
- 1.1 阻抗: 50欧姆
 - 1.2 工作频率: DC-6 GHz
 - 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
 - 1.4 工作电压: 335V/最大值
 - 1.5 绝缘电阻: $\geq 1000 \text{ M}\Omega$
2. 环境保护
- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

7				
6				
5				
4				
3	胶 芯	PTFE	白 色	1PCS
2	中心针	黄 铜	镀1u"金	1PCS
1	本 体	黄 铜	镀1u"金	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		dosinconn CONNECTOR & CABLE ASSEMBLY		DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906					
单位 Unit		mm		比例 Scale		1:1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD			
图号 Drawing NO				料号 Part Number		DS806FPR0368		产品名称 Product name		R/P SMA 90°母头插板 连接器	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用				未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing		邓高			
				零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check					
						客户确认 Customer confirmation					
						角度 angle $\pm 3^{\circ}$					