







版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2021/08/24
B	按实物更新	---	2025/10/14




174/316线 参考剥线尺寸

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000\text{ M}\Omega$
- 2. 环境保护
- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

4	铜管	黄铜	镀镍	1
3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	PTFE	白色	1
1	本体	黄铜	镀金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 mm Unit		比例 1:1 Scale			
图号 Drawing NO		料号 Part Number		产品名称 Product name	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		DS806FCS0147		反极性SMA公头 接RG174/316线	
		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	
		零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check	
		角度 angle $\pm 3^{\circ}$		客户确认 Customer confirmation	