




建议PCB尺寸


1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5 MAX
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: ≥ 1000 M Ω

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -45℃~+125℃

6	防水圈	硅胶	红色	1
5	华司	黄铜	镀金	1
4	螺母	黄铜	镀金	1
3	胶芯	PTFE	白色	1
2	中心针	黄铜	镀金	1
1	本体	黄铜	镀金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1		
图号 Drawing NO		料号 Part Number	DOSIN-806-0004	产品名称 Product name	SMA 90°母头 插板连接器
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	季善源
		零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check	
		角度 angle $\pm 3^{\circ}$		客户确认 Customer confirmation	