






料 号：DS806FRR0257				
版本	描述	绘制	日期	核准
A	首次发行	邓高	2022/12/10	Mr. chen



建议PCB尺寸

1. 电气特性

- 1.1 阻抗：50欧姆
- 1.2 工作频率：DC0-12.4 GHz
- 1.3 S.W.R.：1.5 MAX
- 1.4 工作电压：335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻：1000 兆欧

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围：-55℃~+95℃

5				
3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	铁氟龙	白色	1
1	主体	黄铜	镀金	1
NO	物料	材质	外观处理	用量

NOTE:		公差		品名：R/P SMA 90°母头半牙插板连接器	
绘制：邓高	日期：22/12/10	视图	单位	料号：DS806FPR0257	版本A
审核：		比例	1 : 1	客户料号：	页码：1 OF 1
核准：					
X. X X. X X. XX Angular ±5°		X. X X. X X. XX Angular ±5°		东莞市德索五金电子有限公司 Dongguan Dosin Hardware Electronics Co., Ltd. Web: http://www.dosincomm.com dosin2005@dosin-china.com Tel: (0086) 769-81153906 Fax: (0086) 769-81875836	
X. X X. X X. XX Angular ±5°		X. X X. X X. XX Angular ±5°		东莞市德索五金电子有限公司 Dongguan Dosin Hardware Electronics Co., Ltd. Web: http://www.dosincomm.com dosin2005@dosin-china.com Tel: (0086) 769-81153906 Fax: (0086) 769-81875836	