




1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

6	华 司	黄 铜	镀 金	1
5	螺 母	黄 铜	镀 金	1
4	铜 管	黄 铜	镀 镍	1
3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀 金	1
1	本 体	黄 铜	镀 金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/	
单位 mm Unit		比例 1:1 Scale		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD	
图号 Drawing NO		料号 Part Number		产品名称 Product name	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		DOSIN-806-0184		SMA 直母头连接器 接RG316/RG174线	
		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	
		零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check	
		角度 angle $\pm 3^{\circ}$		客户确认 Customer confirmation	