

电气特性:Electrical:

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB 电压 VBUS
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIELD

3A/contact terminal

30V DC

30 milliohms MAX

500 V AC AT Sea Level

1000MEGA ohms MIN

	1.插力: Connector Mate and Unmate Force
	Mate force:3.57kgf(MAX)
	Unmate force:1.02kgf(MIN)

Mate force:3.57kgf(MAX)

1. 塑胶:Housing:

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish: Tin On Solder Talls

2 外産・Shell・

外壳四周鍍60U”(MIN)鎳

成 品 图 MANUFACTURE DWG		东 莞 市 文 章 济 美 电 子 有 限 公 司									
公 差 一 覽 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE											
.X±0.20	X.±5°	日 期 DATE	2023.04.27	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	USB-3.0AF-DT10.0BS6.8H-B		
XX±0.10	.X±2°	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME			
XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	001

