


AUTODESK


项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve





A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME











规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating

3A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating

30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:LCP+30%GF

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

4.卡钩: C201不锈钢

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀30-50U"(MIN)锡,镀金1U"

2.外壳:Shell:

不锈钢壳四周镀(MIN)镍底,

Nickel Plating

成 品 图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司								
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										
.X±0.20	X.±5°	日 期 DATE	2016.10.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	Type-C-16P-QTHC-B	
.XX±0.10	.X±2°	审 核 CHECXED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	USB C F TYPE前插后贴 有柱外壳	
.XXX±0.05	.XX±1°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET 002