鸿晔科技 JUSTIMING TECHNOLOGY

产品技术参数


规 格 描 述
XO-Z-1MHz-1-GZ-H-I

型　号：	JTM19206	版本：	B	创建（姓名/日期）	沈　粤	2026/1/27
				复核（姓名/日期）	林　楠	2026/1/27
				批准（姓名/日期）	薛代彬	2026/1/27

规　格　参　数

类　别	参　数	条　件	单 位	最 小	典 型	最 大	备 注
输　入	工作电压	-	V	1.80	3.00	3.30	-
	工作电流	1.8V,空载	uA	-	250	270	-
		3.3V,空载		-	450	470	-
输　出	频　率	-	MHz	-	1	-	-
	负　载	-	pF	-	15	-	-
	输出波形	-	-	方　波			-
	高电平	-	V	-	0.9VDD	-	-
	低电平	-	V	-	0.1VDD	-	-
	上升沿时间	-	ns	-	10	-	-
	下降沿时间	-	ns	-	10	-	-
	启动时间		ms	-	-	10	-
	占空比	-	-	45%	50%	55%	-
稳 定 度	频率精度	25°C	±ppm	-	20	-	-
	温度稳定度	VCC=3.3V		-	30	-	○
	工作温度	-	℃	-40	-	85	-
	10年老化	-	±ppm	-	-	20	○
应用环境	抗冲击量级	-	70000g				-
其　它	存储温度	-	℃	-55	-	125	-
	封装类型	-	SMD-2520				-
标　签	标签（激光/油墨）			标签			
	第一行标识	频点		1M			
	第二行标识	pin1+批次号		26A			
	备注	26代表年份；A~L:代表1~12月份					

推荐使用电路



※ Notes: PIN 1 connected to Vdd or floating, the product is working properly;connected to GND,stops working.

○：研发设计保证项

上海鸿晔电子科技股份有限公司■上海市闵行区春西路688号
■No.688 Chunxi Rd■Minhang District,Shanghai■China
电话:+086-021-54423678■传真:+086-021-54420520■邮箱:sales@justiming.com■网站:www.justiming.com


鸿晔科技 JUSTIMING TECHNOLOGY

产品技术参数

规 格 描 述
XO-Z-1MHz-1-GZ-H-I

型 号：	JTM19206	版本：	B	创建（姓名/日期）	沈 粤	2026/1/27
				复核（姓名/日期）	林 楠	2026/1/27
				批准（姓名/日期）	薛代彬	2026/1/27

机械尺寸及引脚定义




顶视图




侧视图


Units (单位)：mm(毫米)



正视图



仰视图



推荐焊盘

引脚功能

Pin1	使 能
Pin2	地
Pin3	输 出
Pin4	电 源

单位：mm

尺寸	最 小	典 型	最 大
长	2.4	2.5	2.6
宽	1.9	2.0	2.1
高	-	-	0.9

上海鸿晔电子科技股份有限公司■上海市闵行区春西路688号
■No.688 Chunxi Rd■Minhang District,Shanghai■China
电话:+086-021-54423678■传真:+086-021-54420520■邮箱:sales@justiming.com■网站:www.justiming.com