





技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC。
4. 接触电阻:  $\leq 0.02\ \Omega$ 。
5. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\ \Omega$ 。

| 序号 | 品名                   | 材质                     |
|----|----------------------|------------------------|
| ①  | 0.8 Pitch双槽立式BTB母座胶芯 | PA10T UL94 V-0, 颜色: 黑色 |
| ②  | 0.8 Pitch双槽立式BTB母座端子 | 铜合金/表面点镀金              |
| ③  | 0.8 Pitch双槽立式BTB母座吸盖 | LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色   |

| GENERAL TOLERANCES<br>UNLESS SPECIFIED |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| X. $\pm 0.50$                          | $\pm 1^{\circ}$ |
| .X $\pm 0.20$                          |                 |
| .XX $\pm 0.10$                         |                 |
| MANUFACTURE DWG                        |                 |

|                                                                                                              |  |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>HMT</b> <b>CONN</b> |  | 深圳市华明通电子有限公司<br>Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd                             |       |
| PART NO.<br>BTB0.8-MH4.0-NPALT1                                                                              |  | TITLE: 0.8 Pitch双槽立式<br>BTB母座业务图(单高4.0)                                               |       |
| DESIGN: James                                                                                                |  | CUSTOMER                                                                              | SIZE  |
| CHED: Talen                                                                                                  |  |                                                                                       | A4    |
| APPD: Sophia                                                                                                 |  |  | SCALE |
|                                                                                                              |  |                                                                                       | N:A   |
|                                                                                                              |  | UNITS<br>MM                                                                           |       |
|                                                                                                              |  | SHEET<br>1/1                                                                          |       |