










RoHS Compliant

版本	ECN 编号	变更描述	设计人	日期
A		NEW REVISION	Zhang.JH	2024.06.28



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

说明:

- 1、材质要求:
 - 1.1 高温硅胶，黑色，环保，无异味；
 - 1.2 材料硬度：60A±5A
- 2、制程要求:
 - 2.1 切边整齐，毛边0.03mm最大；
 - 2.2 产品不得有缺角，多胶等成型不良现象
- 3、检测要求:
 - 3.1 产品表面须光洁、不能出现破损等外观不良；
 - 3.2 产品高温265℃±5℃后无变形，融胶或烧焦等外观异常现象；
 - 3.3 检验实配为准，组装后不能超成品图公差；
- 4、包装要求:

产品使用PE袋包装运输过程不得使产品发生损伤等不良现象；
- 5、环保要求:

产品的生产，包装，运输，存贮等过程须符合无卤之规定；
- 6、标识说明:

附⊗为FAI尺寸，▼为重点标示尺寸，未附为参考尺寸；

东莞市文章济美电子有限公司									
DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO.	Type-C-16P-ZCFS-10.0-B	PART NAME: 防水胶圈镶嵌式A款			
DIM	TOL	DIM	TOL	DESIGN:		PART NO.			
X.	±0.15	X.	±2.0°	CHECK:					
X.X	±0.10	X.X	±1.0°	APPROVED		REV.	UNIT:	SHEET:	
X.XX	±0.05	X.XX	±0.5°			A	mm	1/1	
X.XXX	±0.03	X.XXX							