






技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -40° C ~ 85° C.
3. 额定电压: 100V, AC.
4. 接触电阻: ≤ 0.05 Ω.
5. 绝缘电阻: ≥ 500M Ω

序号	品名	材质	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		深圳市华明通电子有限公司 HMTCONN Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd				
			X. ± 0.50	± 1°	PART NO. BTB0.8-GH4.7-NPBLT1	TITLE: 0.8 Pitch B型立式 BTB公座业务图(单高4.7)			
①	0.8 Pitch B型立式 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色: 本色	.X ± 0.20		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE A4	UNITS MM	SHEET 1/2
②	0.8 Pitch B型立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金	.XX ± 0.10		CHED: Talen				
③	0.8 Pitch B型立式 BTB公座吸盖	不锈钢	MANUFACTURE DWG		APPD: Sophia				



GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd			
X.±0.50	±1°	PART NO.	TITLE: 0.8 Pitch B型立式		
.X±0.20		BTB0.8—GH4.7—NPBLT1	BTB公座业务图(单高4.7)		
.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		A4	MM
		APPD: Sophia		SCALE	SHEET
				N:A	2/2