



项目 Mapx	设变内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve










PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIEID



P.C.B LAYOUT TOL:±0.05

P.C.B LAYOUT TOL:±0.05

规格说明Specifications:

电气特性Electrical:

1.额定电流Current Rating:
1.5A/contact terminal接触端子

2.额定电压Voltage Rating:
30V DC

3.接触阻抗Contact Resistance:
30 milliohms MAX

4.耐电压Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能Mechanical:

1.插拔力Cnnector Mate and Unmate Force:
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力Terminal Retenion:
1.0kgf(MIN)

原材料Matorial:

1.塑胶Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子Contact:H65黄铜Copper Alloy C2680

3.外壳Shell: 铁 SPCC

电镀Finish:

1.端子Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀锡30-50U"(MIN),镀金区域镀金1U"

2.外壳:Shell:
铁壳四周镀80U"(MIN)镍
Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG	东莞市文章济美电子有限公司									
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE		单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	USB-3.0AF-ZCL11.5-B	
.X±0.15	X.±5°	?核 CHECXED		比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME		
.XX±0.05	.X±2°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0	页数 SHEET 001
.XXX±0.02	.XX±1°									