









RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

东莞市文章济美电子有限公司

品名规格		TYPE C 16P立贴5.6母座(脚长1.35)				设计		LLB	
未注公差:		料号		Type-C-16P-LTH5.5-B				审核	
.000 ±0.10		图纸类型		成品图		比例		1:1	
.00 ±0.20									
.0 ±0.30									
角度 ±1°		视角				版本		A/0	
				单位		MM		核准	