








SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 30V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 200V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-0.8-2PLT-05	0.80	3.80	1.90
3	HC-0.8-3PLT-05	1.60	4.60	2.70
4	HC-0.8-4PLT-05	2.40	5.40	3.50
5	HC-0.8-5PLT-05	3.20	6.20	4.30
6	HC-0.8-6PLT-05	4.00	7.00	5.10
7	HC-0.8-7PLT-05	4.80	7.80	5.90
8	HC-0.8-8PLT-05	5.60	8.60	6.70
9	HC-0.8-9PLT-05	6.40	9.40	7.50
10	HC-0.8-10PLT-05	7.20	10.20	8.30
11	HC-0.8-11PLT-05	8.00	11.00	9.10
12	HC-0.8-12PLT-05	8.80	11.80	9.90
13	HC-0.8-13PLT-05	9.60	12.60	10.70
14	HC-0.8-14PLT-05	10.40	13.40	11.50
15	HC-0.8-15PLT-05	11.20	14.20	12.30
16	HC-0.8-16PLT-05	12.00	15.00	13.10
17	HC-0.8-17PLT-05	12.80	15.80	13.90
18	HC-0.8-18PLT-05	13.60	16.60	14.70
19	HC-0.8-19PLT-05	14.40	17.40	15.50
20	HC-0.8-20PLT-05	15.20	18.20	16.30

Ordering Information

HC-0.8 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Pin 1-蓝色
Pin 2-红色
Pin 3-黄色
Pin 4-绿色
Pin 5-棕色
Pin 6-白色
Pin 7-黑色
Pin 8-灰色
Pin 9-蓝色
Pin 10-红色
Pin 11-黄色
Pin 12-绿色
Pin 13-棕色
Pin 14-白色
Pin 15-黑色
Pin 16-灰色
Pin 17-蓝色
Pin 18-红色
Pin 19-黄色
Pin 20-绿色
Pin 21-棕色
Pin 22-白色
Pin 23-黑色
Pin 24-灰色

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	磷青铜	Pin	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	0.8 单排 立贴	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-0.8-NPLT-05	单 位 UNITS	mm	
			X. XXX ± 0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ± 3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1