































1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 100V , AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-77HMB1-XPLT		版本 REV.	A	
①	0.8 Pitch B型立式 BTB母座嵌芯	LCP UL94 V-0 颜色: 本色				X.	±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	0.8 Pitch B型立式BTB母座业务图(单高7.7)		页次 SHEET	1/2
②	0.8 Pitch B型立式 BTB母座端子	铜合金/表面点镀金				X.X	±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
③	0.8 Pitch B型立式 BTB母座吸盖	不锈钢				X.XX	±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				
1		2		3		4		5		6		7		8		9	

公座 (PLUG) 母座 (SOCKET)				
				
				
				
				

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-77HMB1-XPLT	版本 REV.	A
			X.	±0.50		±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	0.8 Pitch B型立式BTB母座业务图(单高7.7)	页次 SHEET	2/2
			X.X	±0.20		客户料号 CUTM.NO.						
			X.XX	±0.10							核准 APPROVAL	JOHN
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			