


配：螺母、花齿、弹垫



330±3MM

RF1.37黑色低损单银线

黑色热缩管

2

9

1/4-36UNS-2A

H8.0

2-ø8.0

IPEX一代

C字靠端子方向

Celestica PN: R4048-C1150-01
Exceltek PN: CE12013
REV: 03

SMA镀金直母头（母针）
整体开单窗 9牙

剖面对平
*5.8±0.1

- 要求:
- 1)成品要100%的电测
 - 2)产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
 - 3)导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试
 - 4)连接器为黄铜.表面镀金，需要通过48H的盐雾测试
 - 5)所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;



深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30			代 码	料 号	
	x.x	±0.20			品 名	SMA母头母针9牙&IPEX1 1.37黑色330MM连接线	
	x.xx	±0.10			型 号	ZKA303236	
图 法	ANGULAR [®] 5~		变 更 记 录	日 期	变 更 者	绘 图	日 期
			比 例		纸 张	ZHANG	2026.08.10
			单 位	MM	版 本	审 核	确 认