






払点结构示意图








2*2-2*3Y





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000 MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:PA66,UL94V-0

PIN	尺寸（mm）			
	A	B	C	D
-2*02Y	2.00	6.85	3.15	4.70
-2*03Y	4.00	8.85	3.15	6.70
-2*04Y	6.00	10.85	4.90	8.70
-2*05Y	8.00	12.85	6.30	10.70
-2*06Y	10.00	14.85	8.30	12.70
-2*07Y	12.00	16.85	8.30	14.70
-2*08Y	14.00	18.85	8.30	16.70
-2*09Y	16.00	20.85	12.30	18.70
-2*10Y	18.00	22.85	12.30	20.70
-2*11Y	20.00	24.85	12.30	22.70
-2*12Y	22.00	26.85	12.30	24.70
-2*13Y	24.00	28.85	16.30	26.70
-2*14Y	26.00	30.85	16.30	28.70
-2*15Y	28.00	32.85	16.30	30.70
-2*16Y	30.00	34.85	16.30	32.70
-2*17Y	32.00	36.85	16.30	34.70
-2*18Y	34.00	38.85	16.30	36.70
-2*19Y	36.00	40.85	16.30	38.70
-2*20Y	38.00	42.85	16.30	40.70

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	PHB胶壳孔座-2*NY
图号	ZJLQ-PHBR20-2xNY

浙江领强电子科技有限公司