


配:镀镍螺母、内齿垫片*2



- 技术要求:
- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
 - 2) 频率范围: 0-6 GHz;
 - 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
 - 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
 - 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
 - 6) 其它外观要求依我司品管标准管控;

- 要求:
- 1. 图中标注尺寸为ICQ必测;
 - 2. 各零部件组装要牢固可靠;
 - 3. 成品型号参数要达到指定数值;
 - 4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
 - 5. 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改;
 - 6. 未注公差依照公差表

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x.	±0.30				代 码		料 号	
	x.x	±0.20				品 名	TNC穿板式 无尾隔地版 转 RG178环剥连接线		
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA305433		
	ANGULAR@ 5~		变 更 记 录		日 期	变更者			
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.07
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	