










SEC:A-A



SEC:B-B



SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 5A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
8、Applicable Wire Sizes:AWG#20~28#

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	557（3.0）母端-PT
图号	ZJLQ-PT43030
浙江领强电子科技有限公司	