

技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 3

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~122#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm

温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃

额定电压 (Voltage rating): 250V.Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 3A

接触电阻 (Contact resistance) : <0.02Ω





绝缘电阻 (Insulation resistance) : >1000MΩ

耐压 (Withstand voltage) : 1000V.Ac/1min

材料 (Material):

1. 针座 (Wafer) : PA66 Ivory UL94V-2(0)

2. 插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62



PCB LAYOUT

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					连接器针座	W250H01-0.65F103BF1				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计	余嘉诚				视图	阶 段	标 记	质 量	比 例	
审 核	朱树清				 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1	
批 准	徐君辉						第1张		共1张	
					2026.08.12	温州康宏电子有限公司				