





RoHS

Compatible



MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Type	ZK-GPS+BD- 25*25*4+18*18*4
Frequency Range	1176.045+1561.098+1575.42MHz ±3MHZ
Band Width	>10MHz
Axial ratio	≤ 4dB
VSWR	≤2.5
Gain	≤1.5 DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	RHCP
Noise Figure	≤1. 8dB
DC Voltage	3.3±0.3V
DC Current	≤12mA
Dielectric Size	25*25*4 + 18*18*4
Working Temp	- 40 ° -- 85°

注意：陶瓷表面喷油抗氧化

1	陶瓷天线	25*25*4MM	1
2	陶瓷天线	18*18*4MM	1
3	馈针	专用	1
4	3M胶贴纸	带手撕位9448A贴纸	2



深圳市中科无线技术有限公司

备注：

- 图中所标注尺寸为IQC必测尺寸。
- 各零部件组装要牢固可靠。
- 成品信号参数要达到指定数值。
- 产品需定数按要包装好，运输过程中不能有明显挤压变形等现象。
- 未经过AFC公司确认，材质及工艺要求等不能随意更改。

公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	代 码	料 号
	x.x	±0.20				品 名	
	x.xx	±0.10				型 号	ZKC901171
图 法		比 例	1:1	纸 张	A4	绘 图	XU
		单 位	MM	版 本	A	审 核	
						日 期	2026.08.11
						页 码	1/1