








NOTES:



SPECIFICATION:

- 1.CURRENT RATING: 5A MAX
- 2.VOLTAGE:100 VAC
- 3.TEMPERATURE RANGE: -40°C~85°C
- 4.CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX.
- 5.INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- 6.INSERTION FORCE: 5N~20N
- 7.UNMATING FORCE: 8N~20N
- 8.DURABILITY:10,000CYCLES
- 9.Water Resistance:IP68



PIN 定义:

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

⑧	SMT 端子	12	C7025-H T=0.12mm	电镀:打锡底50u"min,接触区镀银80u"min,接触区镀金1u"min,接触区非接触面1u"min.焊脚镀Sn50~150u";
⑦	DIP 端子	12	C7025-H T=0.12mm	电镀:打锡底50u"min,接触区镀银80u"min,接触区镀金1u"min,接触区非接触面1u"min.焊脚镀Sn50~150u";
⑥	外壳	1	SUS304-H T=0.20mm	整体电镀可焊锡50u" MIN
⑤	内壳	1	SUS316L T=0.20mm	清洗
④	EMC	1	SUS316L T=0.12mm	清洗
③	防水圈	1	硅胶胶 硬度50	黑色
②	塑胶主体	1	NYLON PA9T	黑色
①	中铜片	1	SUS301-EH T=0.15mm	清洗
NO.	零件名称	数量	材质	颜色/电镀

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:Type-C 24Pin母座 IP68
防水(EMC款)

DECIMALS:

ANGLES:

.X:±0.15

±1°

.XX:±0.10

.XXX:±0.05

CUSTOMER COPY

PAR TYPE-C-721-WGCX8

DWN Lucas

CHKD Ethan




APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F3 REV:A


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

RECOMMENDED OPENING DIMENSIONS OF CASE MATING
AREA WITHS EALING RING




SECTION X-X


MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:Type-C 24Pin插座 IP68 防水(EMC款)	
			PAR	TYPE-C-721-WGCX8
DWN	Lucas			
CHKD	Ethan			
APVD	Jacob			
DECIMALS:	ANGLES:	SCALE1:1	UNIT:MM	
.X:±0.15	±1°			
.XX:±0.10				
.XXX:±0.05		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:2F3
			REV:A	




产品放置方向




产品摆放方向



将10盘产品放入纸箱内




产品外标签

纸箱规格
34.5X34.5X30.5CM

技术要求:

1. 上圆孔十个孔距累积允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$;
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm;
3. 材料: 透明PS, $T=0.50\pm 0.05\text{mm}$;
4. 卷轮为塑胶卷轮: 外径 $\phi 330\text{mm}$ +轴径 $\phi 100\text{mm}$
5. 环保: 材料需符合ROHS+无卤要求,
6. 单卷可装粒数: 500pcs+前留空15pcs, 后留空10pcs, 真空包装.
7. 每卷由供应商搭配卷盘包装一并供货.
8. 载带需参考产品出料方向绕盘, 避免我司重复倒盘.
9. 产品放置载带中不可有严重晃动, 不可对产品产生变形等其他不良.
10. 标" * "尺寸为关键配合尺寸.
11. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴物料和RoHS标签装入纸箱内;
每箱装10盘, 总数5000PCS



载带尺寸

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: Type-C 24Pin 母座 IP68 防水 (EMC款)
DECIMALS:	ANGLES:		PAR TYPE-C-721-WGCX8
.X: ± 0.15	$\pm 1^\circ$		DWN Lucas
.XX: ± 0.10			CHKD Ethan
.XXX: ± 0.05			APVD Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE: 1:1	UNIT: MM
		SIZE: A4	SHEET: 3F3
			REV: A