




- 主要参数:**
- 1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
 - 2. 接触电阻:30mΩ Max
 - 3. 绝缘电阻:500MΩMin
 - 4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
 - 5. 盐雾测试:8±0.5H
 - 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

- 其他要求**
- 1. 产品应无错装。漏装零件等现象:
 - 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
 - 3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

PCB参考图



工程专用章			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	± 0. 30	批 准 APPROVAL		产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座	版 本 REV.	A
			X. XX	± 0. 20	比 例 SCALE		产 品 料 号 PART NO.	HC-RJ45-059-2-4	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XXX	± 0. 10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ± 3. 0°							