

环保物料

TEL:0769-82001899

技术要求：
1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
1.2.线材印字清晰，无破损划伤；
2.外观要求按品质管理部检验标准执行
3.包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求





序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-2-GN XFCN 兴飞	1
2	电线	UL0064 32# OD0.38mm 7*0.08mm 红	1
3	电线	UL0064 32# OD0.38mm 7*0.08mm 黑	1

A0				
AVR	MODIFICATION	DRAW	DATE	

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
X. ±0.3 X° ±5°
.X ±0.20 .X° ±2°
.XX ±0.08 .XX° ±1°
.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME	0.8刺破-2P单头线长50mm 10064 32# OD0.38mm 7*0.08mm红/黑 尾部剥皮镀锡1.5mm
PART.NO.	07.0017

SHEEI	1/1
DATE	2023.7.7
UNITS	mm
SCALE	
DWG NO.	