









RoHS

目錄
MAPX設變內容
MODIFICATION日期
DATERECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05 SECTION A-A
SCALE 1:1

备注:

1. 材料要求:

1. 胶芯主体主: 高温料 UL94 V-0.
2. 端子: 铜合金
3. 中夹片: 不锈钢
4. 外壳: 不锈钢

2. 电镀规格:

2-1. 端子

接触区镀 AU G/F 焊脚区镀雾锡 80~120u"

2-2 外壳电镀: 全区镀NI 30u" MIN

3. 机械性能:

- 3-1. 插入力: 0.5~2.0kgf.
- 3-2. 拔出力: 0.8kgf~2.0kgf.
- 3-3. 耐插拔次数: 10000 CYCLES.

4. 电气性能:

4-1. 额定电流: 3A 5A

额定电压: 20V

4-2. 绝缘电阻: 100MΩ MIN

4-3. 耐电压: AC 100V FOR 1 MINUTE.

4-4. 低接触电阻: 插拔前 40mΩ
插拔后 50mΩ

5. 环境性能:

操作温度: -30° C~+80° C.

6. IR 温度:

产品过IR回焊炉时最度温度260° C. 持续 10s

Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	Vbus	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	Vbus	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	Vbus	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	Vbus	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表


TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	Erick	产品料号	918-418K2023S40115
比例	1:1	审核	L S S	产品名称	TYPE-C3.1母座板上7.32四脚无弹加高1.0LCP黑胶单排SMT有柱16PIN
日期	2021/03/10	核准	黄国荣	角法	VIEW
SCALE		APPD		版本	A0

RoHS

目錄
MAPX設變內容
MODIFICATION日期
DATE出料方向
PULL OUT DIRECTEONPeeling angle
165°~180°

400Min

W+0.5

NOTES


1.帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH

出料方向

PULL OUT DIRECTEON

出料方向

PULL OUT DIRECTEON



后空5PCS

1000PCS产品

前空5PCS

2.上帶 剥离力為：0.1~1.3N(10.2gf~130gf)


PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)

出貨運輸過程中一定注意：

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：


卷帶在運輸過程中不能散開

PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION




TAPE & REEL

10 PCS

1 REEL
= 1000 PCS

BOX

LABEL

DIMENSIONS:
39.5X39.5X20

1 CARTON

=10REELS
=10000 PCS

???? (The detail of the packing) Carton

???? (Product No.)	???? (Packing Capacity)	?? Weight (Kg)
	pcs/box	boxes/Carton
	Pcs/Box	N.W./Pcs
	N.W./Box	G.W./Box
UCR04-0161X-00XR	1000	6
	6000	----

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询4007-182-588。

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5'
.X	±0.30	.X'	±2'
.XX	±0.25	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40115
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座板上7.32四脚无弹加高1.0LCP黑胶单排SMT有柱16PIN 包装图紙
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0