






RoHS

目錄
MAPX

设变内容
MODIFICATION

日期
DATE



一. 原材料

1. 塑胶 LCP
2. 端子 C2680
3. 外壳 不锈钢 201
4. 卡勾 不锈钢 201

二. 电镀

1. 端子 半金锡 G/Fu"
2. 外壳 镀镍


三. 机械性能

插入力 5~20N
拔出力 寿命测试前 8~20N,
寿命测试后 5~20N
耐插拔 500次/H, 10000 次
工作温度 0℃~+50℃
储存温度: -20℃~60℃

四. 电气性能

额定电流 3A
接触阻抗 寿命测试前 40 mΩ Max
寿命测试后 50 mΩ Max
耐高压 100V AC 1分钟 Min. 无击穿, 无电弧
绝缘阻抗 100 MΩ Min

Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	VBUS	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	VBUS	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	VBUS	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	VBUS	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40105
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座板上型8.35四脚 MD*3单排SMT有柱 16PIN3A
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER