

工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	V _{bus}	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	V _{bus}	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	V _{bus}	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	V _{bus}	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12

L	$=6.80$
L	$=7.30$
L	$=7.60$
L	$=8.20$

PRODUCT CHART DWG


XX	± 0.25	XX	± 1
XXX	± 0.10	XXX*	± 0.5



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2027Y10002		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1防水母座立插H6.8LCP黑胶16PIN		
日期	2021/03/10	核准	黄国荣	角法		版本 VER.	A0

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-182-588。






RoHS

目錄 MAPX	設 變 內 容 MODIFICATION	日 期 DATE

- 说明:
- 1、材质要求:
 - 1.1 高温硅胶，黑色，环保，无异味；
 - 1.2 材料硬度：60A±5A
 - 2、制程要求:
 - 2.1 切边整齐，毛边0.03mm最大；
 - 2.2 产品不得有缺角，多胶等成型不良现象
 - 3、检测要求:
 - 3.1 产品表面须光洁、不能出现破损等外观不良；
 - 3.2 产品高温265℃±5℃后无变形，融胶或烧焦等外观异常现象；
 - 3.3 检验实配为准，组装后不能超成品图公差；
 - 4、包装要求:
 - 产品使用PE袋包装运输过程不得使产品发生损伤等不良现象；
 - 5、环保要求:
 - 产品的生产，包装，运输，存贮等过程须符合无卤之规定；
 - 6、标识说明:
 - 附(XX)为FAI尺寸，▼为重点标示尺寸，未附为参考尺寸；

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick
X.	±0.35	X'.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S
.X	±0.30	.X'	±2°	日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣
.XX	±0.25	.XX'	±1°	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2027Y10002		
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°	产品名称 PRODUCT NO.	防水圈镶嵌式A款		
				角法 VIEW		版本 VER	A0



	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	600	6000

产品图 PRODUCT CHART DWG				 精拓金 JING TUOJIN 深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2027Y10002		
X.	±0.35	X'.	±5*	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYEP-C 16 立插6.8防水包装图纸		
.X	±0.30	.X'.	±2*	日期 DATE	2021/03/10	批准 APPD	黄国荣	角法 VEN		版本 VER	AO
.XX	±0.25	.XX'.	±1*								
.XXX	±0.10	.XXX'.	±0.5*								