







ABIDE BY ROHS

TEM	H	
01	4.3	
02	4.5	
03	5.0	
04	5.5	
05	6.0	
06	...	

* Key size




电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 Travel	0.3±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
使用寿命 service life	≥50000次



E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		≥0~2<	±0.15		
设计 DESIGN		≥2~5<	±0.25	产品名称 TITLE	轻触开关
审核 CHECKED		≥5	±0.35	产品型号 MODEL	3*6*H贴片
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ES321X-10XX-XXX-26-A
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	
		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
			DESCRIPTION.			