





ROHS



电路结构



PCB参考图

技术特性:

1. 使用温度: -25~70° C
2. 额定电负额: DC 30V 5.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50HZ) /min
6. 插拔力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

5	基 座	1PCS	PA46/PA9T	黑 色	
4	插 针	1PCS	黄 铜	镀锡	
3	弹 片	1PCS	磷 铜	镀锡	
2	前盖/卡件	1PCS	不锈钢	/	
1	屏 蔽	1PCS	冷轧钢带	镀锡	
序号	名 称	数 量	材 料	颜色/电镀	备 注

COSTOMER DRAWING		LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD					
DRAWING							
CHECK							
APPROVAL							
TOLERANCES ARE		TITLE	DC电源连接器D6. 4C2. 0弯插带屏蔽	REV.	A		
30-150	±0.35	PART NO.	LAIL-DC30-D6. 4C2. 0BG-W	UNITS	mm		
10-30	±0.2						
5-10	±0.15						
0-5	±0.1						
ANGLE		DWG.NO.		Projection			
±3°							