







一.电气特性:

- 1.工作电压:AC 250V
- 2.耐电压:100V 50HZ RMS
- 3.绝缘电阻:1000M $\square$ HM MIN
- 4.绝缘阻抗:50 $\square$ HM
- 5.工作频率:0-6GHz
- 6.驻波比:1.8MAX


二.工作温度:-55℃~+155℃




PCB Layout



1, 装入吸塑盒
每盒100PCS



2, 每5盒1扎




3, 装入纸箱
每箱~3000PCS

包装示意图

BOM

NO.	部品品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	四角本體	黃銅	鍍金		1	
2	螺牙本體	黃銅	鍍金		1	
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	
4	SMA母針	黃銅	鍍金		1	
5	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	

Rev.	日期	變更單號	變更者	Description. 內容



Tolerance
未標注公差:

. X ± 0.3

. XX ± 0.2

. XXX ± 0.1

未標注角度公差: $\pm 1^\circ$

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

C/U NO.客戶編號	D002	Part Name.品名/規格	90度SMA母頭母針 FOR PCB		
Material.材質		C/U Part No.客戶料號			
Finish.處理		Part No. 料號	HJ-SMA1160		
Scale.比例	4:1	Draw . 繪圖	Check.校對	App.核准	
REV.版本/次	A/0	GYL 18.1.3			
Unite.單位:	mm				