






- 一、电气特性:
1. 工作电压: AC 250V
 2. 耐电压: 100V 50HZ RMS
 3. 绝缘电阻: 1000M Ω HM MIN
 4. 绝缘阻抗: 50 Ω HM
 5. 工作频率: 0-6GHz
 6. 驻波比: 1.8MAX
- 二、工作温度: -55°C~+155°C



BOM 明細表

部件 序號	部件品名/規格	材 料	外 觀	零件料號	用量
1	四角本體	黃 銅	鍍金		1
2	螺牙本體	黃 銅	鍍金		1
3	母針	黃 銅	鍍金		1
4	绝缘体	鐵弗龍	白色		1
5	绝缘体	鐵弗龍	白色		1

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
	C/U NO. 客戶編號	D001	Part Name. 品名/規格	90度SMA母头母针L=23*13
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
	Finish. 處理		Part No. 料號	HJ-SMA1730
	Scale. 比例	4:1	Draw . 繪圖	Check 校對
	REV. 版本/次	A/0	gyL	App 核准
Unite. 單位:		mm	26. 6. 29	