






一.电气特性

- 1.工作电压:AC 250V
- 2.耐电压:100V 50HZ RMS
- 3.绝缘电阻:1000M Ω HM MIN
- 4.绝缘阻抗:50 Ω HM
- 5.工作频率:0-6GHz
- 6.驻波比:1.5MAX


二.工作温度:-55°C~+155°C



1, 装入吸塑盒
每盒100PCS



2, 每5盒1扎




3, 装入纸箱
每箱~3000PCS

包装示意图

BOM 明細表

部件 序號	部件品名/ 規格	材 料	外 觀	零件料號	用量
1	四角本體	黃銅	鍍金		1
2	母針	黃銅	鍍金		1
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容



Tolerance	
未標注公差:	
. X	±0.3
. XX	±0.2
. XXX	±0.1
未標注角度公差: ±1°	

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.				
C/U NO.客戶編號	D048	Part Name.品名/規格	180度SMA JACK母针SQ6. 5*19. 05mm	
Material.材質		C/U Part No.客戶料號		
Finish.處理		HJ Part No. 料號	HJ-SMA843	
Scale.比例	4:1	Draw . 繪圖	Check 校對	App 核准
REV.版本/次	A/0	GYL 21. 3. 13		
Unite.單位:	mm			