







- 一.电气特性:
- 1.工作电压:AC 250V
 - 2.耐电压:100V 50HZ RMS
 - 3.绝缘电阻:1000M $\square$ HM MIN
 - 4.绝缘阻抗:50 $\square$ HM
 - 5.工作频率:0-6GHz
 - 6.驻波比:1.5MAX
- 二.工作温度:-55°C~+155°C




PCB Layout

BOM 明細表

部件 序號	部件品名/ 規格	材 料	外 觀	零件料號	用量
1	螺牙本体	黃銅	鍍金		1
2	母针	黃銅	鍍金		1
3	絕緣體	鐵弗龍	白色		1

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

 Tolerance 未標注公差: . X ± 0.3 . XX ± 0.2 . XXX ± 0.1 未標注角度公差: $\pm 1^\circ$	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
	C/U NO.客戶編號	D089	Part Name.品名/規格 180度SMA母头母针 FOR PCB	
	Material.材質		C/U Part No.客戶料號	
	Finish.處理		Part No.本厂料号 HJ-SMA1457	
	Scale.比例	4:1	Draw . 繪圖	Check.校對 App.核准
REV.版本/次	A/0	GYL		
Unite.單位:	mm	24. 6. 4		