


名称	规格	料号
电极弹针	PG3.5-12.8-1.8-W1.0-2.0-2.1	HJ-P6079



顶针技术要求:

1. 材料:

针管: 黄铜 C3604

针头: 黄铜 C3604

弹簧: 不锈钢#304

2. 电镀:

针管: 镀镍80-100U"后镀金3U"

针头: 镀镍80-100U"后镀金3U"

3. 电气特性:

电压&电流: 直流电5伏: 3安最大, 温度范围-40~85度

接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态

4. 机械特性:

弹力: 在正常工作高度的弹力80g±20%

寿命: 10000次最少

Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.

东莞市皇捷通讯科技有限公司

	第三角法	品 名		日期	2022/9/28
未注公差参见标准	○	0.02	规 格	设计	
0 = ±0.1	◎	Ø0.03	材 质	审 核	
0.0 = ±0.05	⊥	0.02	客户料号	确 认	
0.00 = ±0.03	∠	0.04	表面处理	单 位	mm
0.000 = -	∠	0.02	图 号	比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸					