







一、电气特性

1. 工作电压: AC 250V
2. 耐电压: 100V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻: 1000M $\square$ HM MIN
4. 绝缘阻抗: 50 $\square$ HM
5. 工作频率: 0-6GHz
6. 驻波比: 1.8MAX


二、工作温度: -55°C ~ +155°C




PCB Layout



1, 装入吸塑盒
每盒100PCS



2, 每5盒1扎



3, 装入纸箱
每箱~3000PCS

包装示意图

BOM 明細表

部件 序號	部件品名/ 規格	材 料	外 觀	零件料號	用量
1	四角本體	黃銅	鍍金		1
2	螺牙本體	黃銅	鍍金		1
3	母針	黃銅	鍍金		1
4	绝缘体	鐵弗龍	白色		1
5	绝缘体	鐵弗龍	白色		1

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.				
C/U NO. 客戶編號	D011	Part Name. 品名/規格	90度SMA母头母针-L13.8	
Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號		
Finish. 處理		Part No. 料號	HJ-SMA914	
Scale. 比例	4:1	Draw . 繪圖	Check 校對	App 核准
REV. 版本/次	A0	GYL		
Unite. 單位:	mm	21.9.14		