








一. 电气特性

1. 工作电压: AC 250V
2. 耐电压: 100V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻: 1000M $\square$ HM MIN
4. 绝缘阻抗: 50 $\square$ HM
5. 工作频率: 0-6GHz
6. 驻波比: 1.5MAX


二. 工作温度: -55°C~+155°C



1, 装入吸塑盒
每盒100PCS



2, 每5盒1扎




3, 装入纸箱
每箱~3000PCS

包装示意图

盐雾48H

BOM 明细表

部件 序号	部件品名/ 规格	材 料	外 觀	零件料號	用量	版本
1	六角外壳	黃銅	鍍金3U"		1	
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1	
3	四角本體	黃銅	鍍金3U"		1	
4	SMA 公針	黃銅	鍍金3U"		1	
5	C型環	不銹鋼	本色		1	
6	硅膠圈	硅膠	紅色		1	
				Rev.	Date.	變更單號 ECN No.
				變更者		Description. 內容



Tolerance
未標注公差:
. X ± 0.3
. XX ± 0.2
. XXX ± 0.1
未標注角度公差: $\pm 1^\circ$

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

C/U NO. 客戶編號	D004	Part Name. 品名/規格	SMA公头公针 FOR PCB	
Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號		
Finish. 處理		Part No. 料號	HJ-SMA1391	
Scale. 比例	4:1	Draw . 繪圖	Check. 校對	App. 核准
REV. 版本/次	A/1	gyL		
Unite. 單位:	mm	25. 7. 15		