







PCB Layout


一. 电气特性

1. 工作电压: AC 250V
2. 耐电压: 100V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻: 1000M $\square$ HM MIN
4. 绝缘阻抗: 50 $\square$ HM
5. 工作频率: 0~6GHz
6. 驻波比: 1.5MAX

二. 工作温度: -55°C~+155°C

规格说明:

1. 温度范围: -65T165.
2. 振动: MIL-STD-202 方法213.
3. 特性阻抗: 50 Ω .
4. 频率范围: DC 0~4GHz. vswr: 1.5MAX
5. 工作电压: 335V MAX(有效值).



包装示意图

	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
	C/U NO. 客戶編號	D099	Part Name. 品名/規格	180度SMB JACK FOR PCB
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
	Finish. 處理		HJ Part No. 料號	HJ-SMB105
	Scale. 比例	4:1	Draw . 繪圖	Check. 校對
Tolerance 未標注公差: . X ± 0.3 . XX ± 0.2 . XXX ± 0.1 未標注角度公差: $\pm 1^\circ$	REV. 版本/次	A/0	GYL	
	Unite. 單位:	mm	25. 11. 27	
HJ-251103610				

BOM 明細表

部件 序號	部件品名/ 規格	材 料	外 觀	零件料號	用量	版本
1	四角本體	黃銅C3604	鍍金1u"		1	
2	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	
3	公针	黃銅C3604	鍍金2u"		1	

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容