






- 1.工作电压:AC 250V
- 2.耐电压:100V 50HZ RMS
- 3.绝缘电阻:1000M Ω HM MIN
- 4.绝缘阻抗:50 Ω HM
- 5.工作频率:0-6GHz
- 6.驻波比:1.5MAX


二、工作温度： $-55^{\circ}\text{C}\sim+155^{\circ}\text{C}$




PCB Layout



1, 装入吸塑盒
每盒100PCS



2, 每5盒1扎



3, 装入纸箱
每箱~2000PCS


包装示意图

1. 特性阻抗: 50 Ω .
2. 頻率範圍: DC ~ 4GHz.
3. 電壓駐波比: 2.0 MAX

BOM 明細表

零件序号	部品名/規格	材 料	外 觀	零件料號	用量	版本
1	四角本體	黃銅C3604	鍍金1U"		1	
2	SMA母針	黃銅C3604	鍍金2U"		1	
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	

版號 Rev.	日期 Date	變更單號 ECN No	變更者	Description. 內容



Tolerance
未標注公差:

. X	± 0.3
. XX	± 0.2
. XXX	± 0.1

未标注角度公差: $\pm 1^\circ$

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

C/U NO.客戶編號		Part Name.品名/規格	SMA母头母针 FOR PCB	
Material.材質		C/U Part No.客戶料號		
Finish.處理		HJ Part No. 料號	HJ-SMA1387	
Scale.比例	4:1	Draw . 繪圖	Check.校對	App.核准
REV.版本/次	A/0	GYL 23. 12. 21		
Unite.單位:	mm			

HJ-2312015