







- 一.电气特性:
- 1.工作电压:AC 250V
 - 2.耐电压:100V 50HZ RMS
 - 3.绝缘电阻:1000M $\square$ HM MIN
 - 4.绝缘阻抗:50 $\square$ HM
 - 5.工作频率:0-6GHz
 - 6.驻波比:1.8MAX
- 二.工作温度:-55°C~+155°C




PCB Layout



1, 装入吸塑盒
每盒100PCS



2, 每5盒1扎



3, 装入纸箱
每箱~1500PCS

包装示意图

BOM

NO:	部品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量
1	四角本體	黃銅	鍍金		1
2	六角外壳	黃銅	鍍金		1
3	PIN针	黃銅	鍍金		1
4	绝缘体	鐵弗龍	白色		1
5	绝缘体	鐵弗龍	白色		1
6	内置本體	黃銅	鍍金		1
7	C型环	不锈钢	本色		1
8	胶圈	硅橡胶	红色		1

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
	C/U NO. 客戶編號	D001	Part Name. 品名/規格	90度SMA公头公针FOR PCB
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
	Finish. 處理		Part No. 料號	HJ-SMA1313
	Scale. 比例	4:1	Draw . 繪圖	Check. 校對
	REV. 版本/次	A/0	Gyl	App. 核准
	Unit. 單位:	mm	23. 5. 10	