







一.电气特性:

- 1.工作电压:AC 250V
- 2.耐电压:100V 50HZ RMS
- 3.绝缘电阻:1000M ΩHM MIN
- 4.绝缘阻抗:50 ΩHM
- 5.工作频率:0-6GHz
- 6.驻波比:1.5MAX

二.工作温度:-55°C~+155°C



BOM明細表

部件 序號	部件品名/ 規格	材 料	外 觀	零件料號	用量
1	铣边本体	黃 銅	鍍金2u"		1
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1
3	PIN针	黃 銅	鍍金2u"		1
4	内置本体	黃 銅	鍍金2u"		1

Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
Tolerance 未標注公差: . X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1 未標注角度公差: ±1°	C/U NO.客戶編號	D037	Part Name.品名/規格	SMA公头公针FOR PCB	
	Material.材質		C/U Part No.客戶料號		
	Finish.處理		Part No. 本厂料号	HJ-SMA1094	
	Scale.比例	4:1	Draw . 繪圖	Check.校對	App.核准
	REV.版本/次	A/0	GYL		
Unite.單位:	mm		22.11.18		