




承认图





一.电气特性:

- 1.工作电压:AC 250V
- 2.耐电压:100V 50HZ RMS
- 3.绝缘电阻:1000M $\square$ HM MIN
- 4.绝缘阻抗:50 $\square$ HM
- 5.工作频率:0-6GHz
- 6.驻波比:1.8MAX


二.工作温度:-55°C~+155°C




PCB板尺寸图

1, 装入吸塑盒
每盒100PCS

2, 每5盒1扎

3, 装入纸箱
每箱~3000PCS

包装示意图

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Tolerance
未标注公差:

.X ± 0.2

.XX ± 0.1

.XXX ± 0.05

未标注角度公差: $\pm 1^\circ$

C/U NO.客戶編號	D016	Part Name.品名/規格	90度SMA母头母针	
Material.材質		C/U Part No.客戶料號		
Finish.處理		Part No. 料號	HJ-SMA991	
Scale.比例	4:1	Draw. 繪圖	Check.校對	App.核准
REV.版本/次	A/0	GYL		
Unite.單位:	mm	22. 4. 30		

BOM

NO:	部品品名/規格	材 料	外 觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本體	黃銅	鍍金2u"		1	
2	四角本體	黃銅	鍍金2u"		1	
3	SMA 母針	黃銅	鍍金2u"		1	
4	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	
5	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	

版號	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
Rev.	Date.	ECN No.		