






ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 30#~24#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.8~1.6 mm
额定电流 Current rating :
2.0A
额定电压 Rated voltage :
100V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
800V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass



注意: 2A-8A壁厚0.5
注意: 9A-20A壁厚0.9

PH2.0 立贴			PH2.0 立贴		
A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
PH2.0LT-2A	2.0mm	7.90mm	PH2.0LT-11A	20.0mm	25.90mm
PH2.0LT-3A	4.0mm	9.90mm	PH2.0LT-12A	22.0mm	27.90mm
PH2.0LT-4A	6.0mm	11.90mm	PH2.0LT-13A	24.0mm	29.90mm
PH2.0LT-5A	8.0mm	13.90mm	PH2.0LT-14A	26.0mm	31.90mm
PH2.0LT-6A	10.0mm	15.90mm	PH2.0LT-15A	28.0mm	33.90mm
PH2.0LT-7A	12.0mm	17.90mm	PH2.0LT-16A	30.0mm	35.90mm
PH2.0LT-8A	14.0mm	19.90mm	PH2.0LT-17A	32.0mm	37.90mm
PH2.0LT-9A	16.0mm	21.90mm	PH2.0LT-18A	34.0mm	39.90mm
PH2.0LT-10A	18.0mm	23.90mm	PH2.0LT-19A	36.0mm	41.90mm
			PH2.0LT-20A	38.0mm	43.90mm

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15	产品名称 TITLE	WAFFER针座
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2		
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25	产品型号 MODEL	PH2.0立贴-NA
校准化 STANDARD		>30: ±0.3		
批准 APPROVALS		重量 WT.	产品编码 PART NO	ESWF-20PHB-L-XX-A-A
		产地 PRODUCTION		
		视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET
				1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.